

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 12 mm, TiN, Firkant: 10mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293053 10
GTIN	4045197947055
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Udførelse af firkantprofiler > 9 mm anbefales kun til materialer, der er lette at bearbejde (højere grad af materialejernelse).

**Teknisk beskrivelse**

L	20 mm
Nøglestørrelse	10 mm

Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,15 til + 0,18 mm
Profil	Firkant
L <sub>1</sub>	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj