

Garant

Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk Ø d = 16 mm, TiN, Firkant: 15mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293056 15
GTIN	4045197947222
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Udførelse af firkantprofiler > 9 mm anbefales kun til materialer, der er lette at bearbejde (højere grad af materialejernelse).

Teknisk beskrivelse

L	32 mm
Nøglestørrelse	15 mm

Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,17 til + 0,2 mm
Profil	Firkant
L ₁	40 mm
Ød	16 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj