

**Garant**

**Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk Ø d = 16 mm, TiN, sekskant: 25mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293046 25
GTIN	4045197946829
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler **i en arbejdsgang.**

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

L	32 mm
Nøglestørrelse	25 mm
Skæremateriale	HSS
Tolerance	+ 0,24 til + 0,28 mm

Profil	sekskant
L <sub>1</sub>	40 mm
Ød	16 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj