

Garant**Profilrømningsindsats, indvendig Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profil:
TX50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293063 TX50
GTIN	4045197947536
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

L	6 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter	9 mm
Forborings-Ø	6,6 mm
Skæremateriale	HSS

Torx®-profil	TX50
Tolerance	- 0,01 til + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj