

**Garant****Profilrømningsindsats, indvendig Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profil:  
TX20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293063 TX20
GTIN	4045197947475
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

L	3,5 mm
Forborings-Ø	2,9 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter	3,95 mm
Skæremateriale	HSS

Torx®-profil	TX20
Tolerance	- 0,005 til + 0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ød	12 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj