

**Garant****Profilrømningsindsats, indvendig Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Torx®-profil:  
TX30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 293066 TX30   |
| GTIN                | 4045197947611 |
| Artikelklasse       | 29L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

**Anvendelse:**

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

**Passer til:**

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

**Bemærk:**

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Teknisk beskrivelse**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| L                                  | 4,5 mm  |
| Torx® radialnitning, udv. diameter | 5,63 mm |
| Forborings-Ø                       | 4,15 mm |
| Skæremateriale                     | HSS     |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Torx®-profil   | TX30                           |
| Tolerance      | - 0,005 til + 0,01 mm          |
| Profil         | Torx®                          |
| L <sub>1</sub> | 40 mm                          |
| Ød             | 16 mm                          |
| Belægning      | TiN                            |
| Produkttype    | Not- og profilstødningsværktøj |