

**HALDER****Enkeltkile-spændebakke riflet, Gevind M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370021 M8
GTIN	4030618237655
Artikelklasse	37K

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Når spændeskruen drejes ind, bevæger de to spændebakker sig udad og trykker emnerne mod et fast anslag.

**Materiale:**

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, blank. Spændebakker af værktøjsstål, hærdet, bruneret og slebet.

**Bemærk:**

Montering i gevindboring eller med møtrik til T-noter. Mulighed for horisontal eller vertikal flerdelt opspænding.

**Teknisk beskrivelse**

B <sub>1</sub>	29 mm
Gevind M	M8
Maks. tilspændingsmoment	43 Nm
Længde	27 - 31 mm
Spændekraft	20 kN

Højde H	17,5 mm
Produkttype	Kilespænder