

HALDER**Enkeltkile-spændebakke plan, Gevind M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370022 M12
GTIN	4030618237693
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Anvendelse:**

Når spændeskruen drejes ind, bevæger de to spændebakker sig udad og trykker emnerne mod et fast anslag.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, blank. Spændebakker af værktøjsstål, hærdet, bruneret og slebet.

Bemærk:

Montering i gevindboring eller med møtrik til T-noter. Mulighed for horisontal eller vertikal flerdelt opspænding.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft	30 kN
Gevind M	M12
Maks. tilspændingsmoment	85 Nm
B ₁	41 mm
Længde	42 - 49 mm

Højde H	26 mm
Produkttype	Kilespænder