



TY® bits-sortiment, 8 dele 29 mm C 6,3, Antal dele: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	674165 8
GTIN	4010995421397
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

De 29 mm lange TY®-bits har med den ekstra længde på 4 mm i forhold til 25 mm bits en længere torsionszone og derfor en længere levetid. Ideelt til kraftige bore- og slagboremaskiner. Som følge af opbevaringen i kunststofholderen BitBuddy® muliggøres en komfortabel enhåndsbetjening med direkte fastgørelse af bittene i holderen i skruemaskinen.

Fordel:

De farvede bits er hurtige og enkle at finde og takket være den farvede kappe også lette at finde **i mørke vha. UV-lys.**

Indhold:

Bits, længde 29 mm, C 6,3 til Pozidriv: 1 stk. i hver str. PZ2; PZ3

Bits, længde 29 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Universalholder: 1 stk.

Bemærk:

Passende UV-lommelygte LED/UV finder du under nr. 081518 UV-LED.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Antal dele	8
Bit, længde	29 mm

Tilbehør

Lommelygte LED og UV med batteri Type UV-LED

081518 UV-LED