

Garant**DNMG 150608 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånryder	WSS
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Type	HB7020
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning