

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Spånbrøder	WSS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning