

**Garant****WNMG 080412 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	WSS
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Type	HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning