

**Garant****WNMG 060408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7020
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	WSS
Tilspænding $f$	0,15 - 0,35 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning