

Garant**CNMG 120408, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,3 - 0,45 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånbryder	WSM
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning