

**Garant****CNMG 120412 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Spånbrøder	WSM
Tilspænding $f$	0,3 - 0,45 mm/o
Type	HB7020
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning