

Garant**TNMG 160408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånryder	WSM
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Tilspænding f	0,25 - 0,45 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	HB7020
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning