

Garant**WNMG 060408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,45 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	WSM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Antal skift/skær	6

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning