

**Garant****DNMG 150608 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Artikelklasse	21G

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Spånbryder	WSM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Tilspænding $f$	0,3 - 0,45 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608

Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning