

Garant**CCMT 060204 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Type	HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbrøder	WSS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning