

Garant**CCMT 120408 Wiper, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260161 HB7020
GTIN	4045197948892
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spån Bryder	WSM
Type	HB7020
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,15 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning