

Garant**Båndmål mm/tommer, Længde: 3m**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	461910 3
GTIN	4045197949295
Artikelklasse	41H

Beskrivelse

Udførelse:

Et båndmål af særlig høj kvalitet med et kabinet af glasfiberforstærket polyamid og automatisk båndreturløb.

For at opnå et perfekt greb er kontaktfladerne og stoptasten belagt med **2K-Haptoprene**. Glidelejer med Teflon giver et blødt glid og et usædvanligt let løb.

Innovativ dæmper af specialgummi optager returstedets energi og skåner håndledet.

Indsat aluminiumprofil på undersiden, så båndmålet står præcist.

En speciel klar lak beskytter båndet effektivt mod slitage. Antirefleksegenskaberne gør aflæsningen let under alle lysforhold.

mm-/tommeskala inddeling

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	3 m
Kabinet, længde	62 mm
Kabinet, højde	59 mm
Kabinet, bredde	26 mm
Båndbredde	13 mm

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m	026240 5
-------------------------------------	----------