

**Garant****Positioneringsspændebolt, Ød1×længde l1: 20X30mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 370105 20X30  |
| GTIN                | 4045197949417 |
| Artikelklasse       | 31E           |

**Beskrivelse****Fordel:**

- Ingen overbelastning af den indvendige mekanik takket være fjederforspænding, og derfor næsten ingen slitage.
- Vibrations- og svingningsdæpende.
- Selvlåsende, løsner sig ikke utilsigtet ved vibrationer.
- Høj gentagelsesnøjagtighed på  $\pm 0,03$  mm.
- Flad byggehøjde.
- Enkel betjening.

**Anvendelse:**

Til hurtig spænding, fiksering, justering, udskiftning og sikring af emner, plader, anordninger osv.

**Materiale:**

Sejhærdet stål, bruneret

**Teknisk beskrivelse**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nøglestørrelse <sub>2</sub> | 6 mm    |
| Længde, l <sub>2</sub>      | 13,6 mm |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Nøglestørrelse <sub>1</sub>      | 38 mm      |
| Længde, $l_3$                    | 10 mm      |
| Holdekraft                       | 6 kN       |
| til opspændingsplader $\pm 0,05$ | 25 mm      |
| Produkttype                      | Spændebolt |