

Garant**Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412690 200
GTIN	4045197949394
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital skydelære IP67 med dataudgang. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm talhøjde.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.

2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene-overflade.** Skydelæren er modstandsdygtig over for vand, kølemiddel, olie og støv – også med datakabel. Målefladerne er finslebne. Med preset (forindstilling af mål).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963.

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,01 mm

Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	50 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 200 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

TastaturinterfaceUSB Type G2	498963 G2
Skrue til dybdelæreholder	412236
Afdækning til skydelære Type B	412237 B
Afdækning til skydelære Type D	412237 D

Type SPRING

412240 SPRING