

Garant**Snittapforlænger med hurtigspændeanordning, Type: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338460 7
GTIN	4045197953148
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lang udførelse.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens forende er udstyret med en hurtigspændeanordning.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændepatroner med firkant.

Fordel:

- Tidsbesparende skift af snittapperne med stor gentagelsesnøjagtighed takket være hurtigskifte kobling.
- Næsten vilkårlig kombination af forlængerne takket være identiske diametre D_3 og medbringerfirkant K_2 .

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Passer til:

Holder i spiraltap-hurtigskifteindsatser eller spiraltap-ER-spændetænger med firkant.

Teknisk beskrivelse

Til gevindskæft-Ø d ₂	9 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371	M9
Forlænger K ₂	9 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M12
Forlænger Ø D ₃	12 mm
Forlænger L ₂	45 mm
Forlænger Ø D ₄	18 mm
Forlænger L ₃	145 mm
Produkttype	Forlænger