

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113005 8
GTIN	4045197952493
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Utførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 25 mm

Spånnotlængde L_c : 37 mm

Samlet længde L: 79 mm

Skaft-Ø D_s : 8 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

anbefalet maksimal boreddybde L_2	25 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L_c	37 mm
Nominel Ø D_c	8 mm
Samlet længde L	79 mm
Norm	DIN 1897
Antal skær Z	2

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o
Skaft-Ø D _s	8 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Tilbehør

HOLEX Clever Drill-kortborsæt HSS nr. 113005, type N med kassette Type 1-10

113510 1-10