



HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 9,8 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 9,8
GTIN	4045197952677
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 28,3 mm

Spånnotlængde L_c : 43 mm

Samlet længde L: 89 mm

Skaft-Ø D_s : 9,8 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	43 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	28,3 mm
Norm	DIN 1897
Tolerance, nom. Ø	h8
Skaft-Ø D_s	9,8 mm

Nominal $\varnothing D_c$	9,8 mm
Samlet længde L	89 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor