



## HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 19,5 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 19,5
GTIN	4045197952912
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Anbefaling:

#### Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 36,8 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 66 mm

Samlet længde L: 131 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 19,5 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/o

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$	19,5 mm
Spånnotlængde $L_c$	66 mm
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	36,8 mm
Samlet længde L	131 mm
Norm	DIN 1897

Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
Antal skær Z	2
Nominel Ø D <sub>c</sub>	19,5 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor