



HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 9,3 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 9,3
GTIN	4045197952622
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Utførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 26,05 mm

Spånnotlængde L_c : 40 mm

Samlet længde L: 84 mm

Skaft-Ø D_s : 9,3 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/o
Skaft-Ø D_s	9,3 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	26,05 mm
Samlet længde L	84 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L_c	40 mm
Antal skær Z	2

Nominal $\varnothing D_c$	9,3 mm
Norm	DIN 1897
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor