



HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 12,5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 12,5
GTIN	4045197952769
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 32,3 mm

Spånnotlængde L_c : 51 mm

Samlet længde L: 102 mm

Skaft-Ø D_s : 12,5 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 1897
Skaft-Ø D_s	12,5 mm
Nominel Ø D_c	12,5 mm
Spånnotlængde L_c	51 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,16 mm/o

Tolerance, nom. Ø	h8
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	32,3 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde L	102 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor