

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 6,7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113005 6,7
GTIN	4045197952363
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Utførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 20,95 mm

Spånnotlængde L_c : 31 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s : 6,7 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/o
Norm	DIN 1897
Antal skær Z	2
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	70 mm
Spånnotlængde L_c	31 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	20,95 mm

Skaft-Ø D _s	6,7 mm
Nominel Ø D _c	6,7 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor