



## HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 4,1 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	113005 4,1
GTIN	4045197952103
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

#### Anbefaling:

#### Maksimal boreddybde:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 15,9 mm

Spånnotlængde  $L_c$ : 22 mm

Samlet længde L: 55 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 4,1 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/o

### Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 1897
Skaft-Ø $D_s$	4,1 mm
Samlet længde L	55 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/o
Antal skær Z	2

Spånnotlængde $L_c$	22 mm
Tolerance, nom. $\emptyset$	h8
anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	15,9 mm
Nominel $\emptyset D_c$	4,1 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor