

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 3,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113005 3,2
GTIN	4045197952011
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Utførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 13,2 mm

Spånnotlængde L_c : 18 mm

Samlet længde L: 49 mm

Skaft-Ø D_s : 3,2 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/o

Teknisk beskrivelse

anbefalet maksimal boreddybde L_2	13,2 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/o
Antal skær Z	2
Skaft-Ø D_s	3,2 mm
Norm	DIN 1897
Samlet længde L	49 mm
Nominel Ø D_c	3,2 mm

Spånnotlængde L_c	18 mm
Tolerance, nom. \emptyset	h8
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor