

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, Ø DC h8: 18,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113005 18,5
GTIN	4045197952899
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Utførelse:**

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Indvendig køling: nej

Norm: DIN 1897

Tolerance, nom. Ø: h8

Spidsvinkel: 130 grader

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 36,25 mm

Spånnotlængde L_c : 64 mm

Samlet længde L: 127 mm

Skaft-Ø D_s : 18,5 mm

Tilspænding f i stål < 750 N/mm²: 0,2 mm/o

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Skaft-Ø D_s	18,5 mm
Samlet længde L	127 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Norm	DIN 1897
Spånnotlængde L_c	64 mm

Nominal $\varnothing D_c$	18,5 mm
anbefalet maksimal boreddybde L_2	36,25 mm
Spidsvinkel	130 grader
Serie	HOLEX CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Skaft	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor