

Garant**XNEU 14T7 ANEN-W Bredsletplatte, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213468 UNI
GTIN	4045197953223
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Bredslet-vendeplatte med 1 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Planfasens længde 8 mm.

Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEU 14T7 ANEN-W
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning