



Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860000 100
GTIN	4008158008240
Artikelklasse	83J

Beskrivelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.

Bevægelig spændearm **med glidesikring**, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160. Med kunststofhætte på trykfladen.

Spændekraft indtil 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservedel:

Beskyttelseshætte nr. 860115.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	15×5 mm
Udladning	50 mm

Spændvidde	100 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Trykkappesortiment8 dele Trykplade-Ø 23 mm	860115 23
Vario justerbare spændebakker, par	862950