

**HOLEX****Højderidser med horisontalt justerbar ridsenål, Ridsehøjde: 600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	443720 600
GTIN	4045197953476
Artikelklasse	42D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Stabil, kraftig fod med slebet ståflade.** Med justerbar måleskinne med finindstilling, lup og låseskrue. Aflæsning 0,02 mm. Aflæsnings-nulværdi og opmærkningsspids er tilpasset til fodens ståflade (opmærkningsmulighed fra „0“). Tegningsmål kan dermed overføres direkte uden regnefejl. Opmærkningsnålen er **hårdmetalbestykket og kan justeres horisontalt med 140 mm** (f.eks. til vanskeligt tilgængelige steder). Slank konstruktion af opmærkningsnålen til opmærkning i smalle noter. Ergonomisk fodform forhindrer, at opmærkningsnål og hånd kolliderer.

**Teknisk beskrivelse**

Fodflade, længde	190 mm
Nonius	1/50 mm
Fodflade, bredde	120 mm
Kalibrering	E1
Fejlgrænse	0,06 mm

Målesøjle-tværsnit	35×12 mm
Norm	Fabriksstandard
Materiale	Specialstål, INOX
Produkttype	Højdemåler og -ridser

## Services

KalibreringHøjdeskydelære/ højderidser Maks. måleområde 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Tilbehør

Reserveridsenål, HM-bestykket Indstillingsområde 140 mm	443730 140
---	------------