

**Garant****APMT 060202 FR, HU7810, Type: ALU**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$ .

Hjørneradius: 0,2 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,1 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,1 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060202 FR
Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		