

**Gevind-hurtigskiftepatron, Skaft-Ø 32 mm, Gevindskæreområde: M14-33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Artikelklasse	32P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.**
- **Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.**

Cylinderskaft i henhold til DIN 1835 – form B og E.

Anvendelse:

- **Skæring af præcist kalibreret gevind.**
- **Kan anvendes til højre- og venstregevind.**
- **Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.**

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Længdeudligning, tryk: 20 mm

Længdeudligning, træk: 20 mm

Udvendig Ø D: 78 mm

Indv. Ø D₁: 48 mm

Udragende længde, A-mål: 132,5 mm

Teknisk beskrivelse

Længdeudligning, træk	20 mm
Udvendig Ø D	78 mm

Længdeudligning, tryk	20 mm
Indv. Ø D ₁	48 mm
Udragende længde, A-mål	132,5 mm
Adapter	Skaft-Ø 32 mm
Produkttype	Gevindskærepatron