

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 2
Hovedlængde L ₁	26 mm
Underlægsplade	259031 20
Fjederstiftsæt	259047 2
Samlet længde L	100 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
ISO-kode holder	PSSNR/L 1616H12
Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Fjedersæt	259044 2
Knæledsskrue	259018 2
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500