

**Garant****Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 300mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 860050 300    |
| GTIN                | 4045197559654 |
| Artikelklasse       | 81D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.

Bevægelig spændearm **med glidesikring**, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder. Med kunststofhætte på trykfladen.

**Norm:****DIN 5117****Reservedel:**

Beskyttelseshætte nr. 860051.

**Teknisk beskrivelse**

|           |        |
|-----------|--------|
| Udladning | 140 mm |
|-----------|--------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Spændvidde            | 300 mm     |
| Tværsnit, glideskinne | 32×10 mm   |
| Produkttype           | Skruevinge |

---

## Tilbehør

|  |                 |
|--|-----------------|
| Trykkappesortiment 12 dele Type 300-2500 | 860051 300-2500 |
|--|-----------------|