

Profillager-påbygningsreol, Højde: 3000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991489 3000
GTIN	4058255038190
Artikelklasse	960

Beskrivelse

Udførelse:

Til stående og overskuelig lagring af let og tungt langgod, f.eks. taglægter, rør, lister, bjælker etc. Også ideel til brug i SB-området. Variabelt anvendelige skillearme muliggør fleksible modulbredder. Hældning på 10°.

Leveringsomfang:

1 ramme, 5 vanger, 2 underlagsplader, fodplader, 4 gulvankre (uden skillearme).

Lakering:

Stativer svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger RAL 2004 orange **pulverlakerede**.

Bemærk:

- Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader nr. 991481.
- Lagergodset må være maks. 500 mm højere end reolen!
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
- Skillearme under nr. 991490 str. 500 eller nr. 991490 str. 750 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Hyldebredde	2700 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	2786 mm

Rammeprofil	S610-M18-U
Lodret last (enkeltsektion)	1135 kg
Sideværts anliggende last pr. skillearm	25 kg
Højde	3000 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produkttype	Profillagerreol

Tilbehør

Gulvanker til pallereolrammer	991470
-------------------------------	--------