

**Værktøjsholder, form B5 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319070 40
GTIN	4045197955012
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Teknisk beskrivelse

h ₂	34 mm
l ₂	44 mm

b ₂	75,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h ₁	25 mm
Skaft-Ø d ₁	40 mm
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------