



Anslagsvinkel af eloxeret aluminium nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 75X50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	451060 75X50
GTIN	4067263125938
Artikelklasse	42F

Beskrivelse

Udførelse:

Vinkel af hærdet aluminium (HRC 63). Korrosionsbestandig. Anti-magnetisk. Ridsefast, sorteloxeret blændfri overflade. Kontrolflader af fineste forarbejdning. Tydeligt aflæselig, lasergraveret skala.

Teknisk beskrivelse

Længde, langt ben	75 mm
Vinkelbenlængde	75x50 mm
Længde, kort ben	50 mm
Bentværsnit	15x4 mm
Retvinklethed	0,014 mm
Kalibrering	F1
Norm	Fabriksstandard

Nøjagtighed	1
Materiale	Aluminium
Alle dele	Hærdet
Kontrolflader	fræset
Produkttype	Anslagsvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750