

HOLEX®**Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 26 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	634317 12
GTIN	4045197955920
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123; toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe.

Anvendelse:

Til skruer/møtrikker gs_profil_6kant-einsatz M5 – M12, til tænderør og unbrakoskruer gs_profil_6kant M4 – M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 12-kantede og 6-kantede: 12 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Toppe til tænderør: 2 stk. som nr. 637329 str. 16; 20,8

Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637620 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-greb: 1 stk. svarende til nr. 635720

Forlængere: 2 stk. nr. 635420 str. 75; 240

Kardanled: 1 stk. nr. 63 6220

Skralde: 1 stk. nr. 63 5120

Opbevaring i: Stålbladkasse

Længde: 324 mm

Bredde: 153 mm

Højde: 51 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøglevideområde, tolvkantet topnøgle: 8-19 mm

Nøglevideområde, sekskantet skruenøgle: 3-10 mm

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-10 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-19 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Antal dele	26
Emballage	Stålpladekasse
Længde	324 mm
Bredde	153 mm
Højde	51 mm