



## Omskiftelig enhåndstvinge, Spændvidde: 160mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 860280 160    |
| GTIN                | 4008158028521 |
| Artikelklasse       | 83K           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skinne i trukket stål, bruneret. glidebøjle, fast bøjle, hus og pumpearms af glasfiberforstærket polyamid (brudfast). Store, plane spændeflader gør det muligt at spænde rundt om skinnen. Praktisk **drejeknap** til hurtig **omstilling** fra spænding til udspiling. Med løsnearm til hurtig justering.

#### Anvendelse:

Universel i brug og komfortabel enhåndsbetjening til lavt spændetryk (op til 1200 N). **Spænd og spred med hurtigt omskift.**

### Teknisk beskrivelse

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Udladning             | 85 mm       |
| Udspilingsvinkel      | 75 - 235 mm |
| Spændvidde            | 160 mm      |
| Tværsnit, glideskinne | 20×5 mm     |
| Maks. spændekraft     | 1200 Nm     |

Produkttype

Skruetvinge