



Selvnivellerende krydslinjelaser LINO, Type: L2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	468481 L2
GTIN	7640110697528
Artikelklasse	47C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, ergonomisk kunststofhus, støv- og stænkvandsbeskyttet. Pulsfunktion med energisparemodus. **Meget lang brugstid** på op til 44 timer takket være lithium-ion-akku. Den magnetiske adapter kan fastgøres på enhver væg med stålelementer. **Magneten gør den frit drejelig og nem at tage af.** Låsemekanisme til skrå projektioner og til beskyttelse i forbindelse med transport.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku, lader, batteriholder, måltavle og kuffert.

Teknisk beskrivelse

Nivelleringsområde	±4 grader
Rækkevidde med modtager	80 m
Rækkevidde	25 m

Vægt	530 g
Laserklasse	2
Dybde	100 mm
Fejlgrænse	0,2 mm/m
Bredde	60 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Stativgevind	1/4 UNC tommer
Højde	110 mm
Laserens farve	rød
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Krydslinjelaser

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6