



## Omskiftelig enhåndstvinge, Spændvidde: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860280 300
GTIN	4008158028538
Artikelklasse	83K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skinne i trukket stål, bruneret. glidebøjle, fast bøjle, hus og pumpearms af glasfiberforstærket polyamid (brudfast). Store, plane spændeflader gør det muligt at spænde rundt om skinnen. Praktisk **drejeknap** til hurtig **omstilling** fra spænding til udspiling. Med løsnearm til hurtig justering.

#### Anvendelse:

Universel i brug og komfortabel enhåndsbetjening til lavt spændetryk (op til 1200 N). **Spænd og spred med hurtigt omskift.**

### Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	20×5 mm
Spændvidde	300 mm
Udladning	85 mm
Udspilingsvinkel	75 - 380 mm
Maks. spændekraft	1200 Nm

Produkttype

Skruetvinge