



Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860100 160
GTIN	4008158004136
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert. Med kunststofhætte på trykfladen.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	25×6 mm
Spændvidde	160 mm
Udladning	80 mm
Produkttype	Skruetvinge

