



## Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 300mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860000 300
GTIN	4008158008868
Artikelklasse	83J

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.

Bevægelig spændearm **med glidesikring**, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160. Med kunststofhætte på trykfladen.

Spændekraft indtil 6000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservedel:

Beskyttelseshætte nr. 860115.

### Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	32×10 mm
Udladning	140 mm

Spændvidde	300 mm
Produkttype	Skruetvinge

---

**Tilbehør**

Vario justerbare spændebakker, par	862950
Trykkappesortiment8 dele Trykplade-Ø 37 mm	860115 37