




Let skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860200 300
GTIN	4008158014487
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert. Med kunststofhætte på trykfladen.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	29×9 mm
Udladning	120 mm
Spændvidde	300 mm
Produkttype	Skruetvinge